



CIGLEURS

SKU 575800



STEINEN

Dyna-Coin®

GICLEURS - VERSTUIVERS

1
D
1

Les gicleurs STEINEN sont fabriqués en conformité avec la norme CEE N164/165F. Chaque gicleur est essayé individuellement et répond aux exigences fixées par le Comité Européen de Normalisation.

Les essais se font avec du fuel aux caractéristiques suivantes :

Viscosité : 3,4 ° Engler
Densité : 0,84 kg/l.
Température : 20°C.
Pression maximale : 30 bar.

A la pression d'essai de 7 bar, la précision de débit est de 4%.
La tolérance sur l'angle de dispersion est de + max. 10°, - 0°.

De STEINEN verstuivers worden gebouwd in overeenstemming met de CEE-norm N164/165F. Elke verstuiver wordt individueel getest en beantwoordt aan de eisen gesteld door het Europees Normalisatie Instituut.

De testen worden uitgevoerd met gasolie met volgende kenmerken :

Viscositeit : 3,4° Engler
Densiteit : 0,84 kg/l.
Temperatuur : 20°C.
Maximale druk : 30 bar.

Bij een testdruk van 7 bar, bekomt men een nauwkeurigheid van 4% op het debiet. De tolerantie op de verstuivingshoek bedraagt max + 10°, - 0°.

CE QU'IL FAUT SAVOIR !

Ne nettoyez jamais le gicleur.
Remplacez-le !
Surtout ne jamais le laver, ni le manipuler avec une épingle.
Stockez vos gicleurs dans un endroit sec et propre et dans leur emballage d'origine.
Prenez le gicleur par sa partie hexagonale, jamais par le filtre ni par l'orifice, avec des doigts propres et secs.
Lors du montage, veillez à un serrage suffisant, mais sans forcer, sur le porte-gicleur.
N'utilisez jamais du teflon.
Veillez à éviter tout contact avec les électrodes ou l'accroche-flamme.
Conseil : Procurez-vous les outils spéciaux pour gicleurs.
(Voyez notre titre 4B)

GOED OM WETEN !

Reinig nooit een verstuiver.
Vervang hem !
Zeker nooit de verstuiver wassen, noch met een speld of naald manipuleren.
Bewaar uw verstuivers in een droge en propere ruimte en in hun verpakking.
Vat de verstuiver met de zeskant, nooit met de filter noch de verstuiveropening, en enkel met zuivere handen.
Bij het monteren, goed aanspannen in de verstuiverhouder, maar nooit overdrijven.
Nooit teflon gebruiken.
Elk contact met de elektroden of de vlamkop vermijden.
Gulden raad : Werk met beroepsgereedschap.
(Zie onze titel 4B)

STEINEN.... ET LES AUTRES. STEINEN EN DE ANDEREN
TABLEAU DE COMPARAISON - VERGELIJKINGSTABEL

STEINEN TYPE	S	SS	H	Q
CONE	PLEIN	UNIVERSEL	CREUX	HOMOGENE
KEGEL	VOL	UNIVERSEEL	HOL	HOMOGEEN
CORRESPONDANCES - OVEREENSTEMMINGEN				
DANFOSS	-	B	H	S
DELAVAN	E	W	A	B
MONARCH	R	PLP/NS	PL	AR/HV
HAGO	P	T	H	-

MODELES DISPONIBLES SUIVANT TABLEAU AU VERSO.
BESCHIKBARE MODELLEN VOLGENS TABEL OP KEERZIJDE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE

SKU 575800

1
D
2

STEINEN *Dyna-Coin®* GICLEURS - VERSTUIVERS

MODELES DISPONIBLES			BESCHIKBARE MODELLEN			
TYPE ANGLE/HOEK GAL/h	H&PH* 60° NR ART.	H&PH* 80° NR ART.	S&SS** 45° NR ART.	S&SS** 60° NR ART.	S&SS** 80° NR ART.	Q 60° NR ART.
0,4	H60040	H80040	S40040	S60040	S80040	
0,45			S40045	S60045	S80045	
0,5	H60050	H80050	S40050	S60050	S80050	Q60050
0,55	H60055		S40055	S60055	S80055	
0,60	H60060	H80060	S40060	S60060	S80060	Q60060
0,65	H60065	H80065	S40065	S60065	S80065	Q60065
0,75	H60075	H80075	S40075	S60075	S80075	Q60075
0,85	H60085	H80085	S40085	S60085	S80085	Q60085
1	H60100	H80100	S40100	S60100	S80100	Q60100
1,1	H60110	H80110	S40110	S60110	S80110	Q60110
1,2	H60120	H80120	S40120	S60120	S80120	
1,25	H60125	H80125	S40125	S60125	S80125	Q60125
1,35	H60135	H80135	S40135	S60135	S80135	Q60135
1,5	H60150	H80150	S40150	S60150	S80150	Q60150
1,65	H60165	H80165	S40165	S60165	S80165	Q60165
1,75	H60175	H80175	S40175	S60175	S80175	Q60175
2	H60200	H80200	S40200	S60200	S80200	Q60200
2,25	H60225	H80225	S40225	S60225	S80225	
2,5	H60250	H80250	S40250	S60250	S80250	
2,75	H60275	H80275	S40275	S60275	S80275	
3	H60300	H80300	S40300	S60300	S80300	
3,5	H60350	H80350	S40350	S60350	S80350	
4	H60400	H80400	S40400	S60400	S80400	
4,5	H60450	H80450	S40450	S60450	S80450	
5	H60500	H80500	S40500	S60500	S80500	
5,50			S40550	S60550	S80550	
6			S40600	S60600	S80600	
6,5			S40650	S60650	S80650	
7			S40700	S60700	S80700	
7,5			S40750	S60750	S80750	
8			S40800	S60800	S80800	
9			S40900	S60900	S80900	
10			S41000	S61000	S81000	
11			S41100	S61100	S81100	
12			S41200	S61200	S81200	
13			S41300	S61300	S81300	
14			S41400	S61400	S81400	

*PH à partir de/vanaf 2,25 Gal. ** SS à partir de/vanaf 4,50 Gal.

THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE

SKU 575800







ACCESSOIRES GICLEURS

TOEBEHOR VERSTUIVERS

1 D 3

		N° ART ART NR
Porte gicleur simple Longueur 3,5 cm	Verstuiverhouder enkel Lengte 3,5 cm	
	1/8"	121150
	1/4"	121177
Flexible ligne gicleur longueur 45 cm, avec coude à 90° d'un côté, et deux écrous li- bres 1/8" femelle.	Flexibele verstuiverlijn lengte 45 cm, met bocht 90° aan een kant en losse moer 1/8" inv. aan beide uiteinden.	121000
	Drop stop	121060
Pour gicleur Steinen. Le Drop stop est un clapet de retenue qui se monte en lieu et place du filtre d'origine du gicleur. Il supprime quasi totalement la fuite au nez du gicleur, qui se produit à l'arrêt du brûleur. Le rendement de combustion est plus élevé, la combustion moins polluante. Prévient les démarrages brutaux et bruyants. La perte de charge nécessite d'augmenter la pression à l'entrée du gicleur de 2 bar. Voor Steinen-verstuiver. De Drop stop is een terugslagklep die gemonteerd wordt in de plaats van de verstuiverfilter. Lekkage aan de kop van de verstuiver, bij het stilvallen van de brander wordt vermeden. Het verbrandingsrendement wordt opgedreven en de verbranding is minder vervuilend. Voorkomt brutaal en lawaaiig opstarten. Het drukverlies noodzaakt een verhoging van de druk aan de verstuiveringang van 2 bar.		
 Sans - Zonder DROP STOP  Installation du Plaatsing van de DROP STOP		
Kit ligne gicleur standard Ce kit est constitué de ; -50cm de cuivre 4mm -1 racc. mâle droit 1/8"-4mm -1 racc. fem. droit 1/8"-4mm -1 écrou mâle de serrage 1/8" avec bague 4mm	Verstuiverlijn standaard kit Deze kit bestaat uit ; -50cm koperen buis 4mm -1 rechte koppeling 1/8" uitw. - 4mm -1 rechte koppeling 1/8" inv. - 4mm -1 klemmoer uitw. 1/8" met spanring 4mm	121115