



Solis



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Korpusmaterial:

Der Korpus ist aus einer 18 mm starken melaminbeschichteten Spanplatte mit einer Dichte von 680kg/m³ aufgebaut.

Hersteller Egger Eurodecor, Unilin, je nach ausgewählter Farbe.

Die Innen- und Außenwände sind farbig, entsprechend der Farbe der Front.

Die Seitenwände des Schrankes sind zum Schutz vor Feuchtigkeit rundum mit einem Streifen versehen.

Sie sind beim Korpus mit 0,8 mm starkem ABS versehen.

Der Abstand zwischen Rücken und Wand beträgt bei Säulen- und Hängeschränken 16 mm.

Für Unterschränke beträgt der Abstand zwischen Rücken und Wand 46 mm. Die Rückwände der Unterschränke haben eine Stärke von 18 mm.

Tür- und Schubladenfronten:

Die Melaminfronten sind 18 mm stark und mit einem 1 mm dicken ABS-Streifen versehen.

Die Türen sind mit metallenen selbstschließenden Klappscharnieren, mit einem Öffnungswinkel von 110° und in 3 Richtungen regelbar, versehen. Sie schließen dank eines dämpfenden Scharniers geräuschlos.

Tür- und Schubladenfronten werden mit Handgriff geliefert.

Unterschränke:

Unterschränke haben eine Ausführung mit einer Schublade, dies gilt für einen 70, 90 und 120 cm breiten Schrank mit einer Höhe von 50 cm.

Die Unterschränke sind mit einer sichtbaren 3-dimensionalen „Camar“ Schrankaufhängung (horizontal und vertikal regelbar) und einer Befestigungsplatte versehen. Beide werden mit mitgelieferten Haken, Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt.

Die Unterschränke sind mit einer Rückwand aus 18 mm Melaminplatte versehen.

Säulenschränke:

Säulenschränke sind mit einer Rückwand aus 8 mm starker, melaminbeschichteter Spanplatte versehen. Die Säulenschränke mit einer Höhe von 166 cm und einer Breite von 35 und 40 cm sind mit 4 verstellbaren Einlegeböden und 1 festen Zwischenboden aus 18 mm starkem Melamin versehen. Die Tür des Säulenschrankes wird mit einem Handgriff geliefert. Die Säulenschränke ist umkehrbar.

Die Rückwände der Säulenschränke bestehen aus 8 mm starker, melaminbeschichteter Spanplatte. Sie befinden sich in einer Nut.

Spiegelpaneele:

Die Spiegelpaneele haben eine Höhe von 75 cm und eine Breite von 70, 90 oder 120 cm.

Die Spiegel sind auf eine 18 mm starken melaminbeschichteten Spanplatte geklebt und mit einer 1 mm breiten Fase in der Farbe U730 Basalt versehen, die nötigen Fräsungen für elektrische Anschlüsse sind vorhanden. Die Spiegel haben eine Dicke von 3 mm.

Spiegelschränke:

Die Spiegelschränke haben eine Höhe von 75 cm und eine Breite von 70, 90 oder 120 cm, mit 2 Türen.



Solis



Die Spiegeltüren sind 6 mm stark: zwei 3 mm dicker Spiegel geklebt. Mitgeliefert werden Spiegelgriffe, **die in den Melaminträger der Spiegeltür geschraubt werden können.**

Die Rückwände der Spiegelschränke bestehen aus 8 mm starker, melaminbeschichteter Spanplatte.

Der Abstand zwischen Rücken und Wand beträgt bei Spiegelschränken 22 mm.

Spiegelschränke sind mit 2 Einlegeböden aus glass je Spiegeltür versehen.

Aufhängesysteme:

Unterschränke: 3-dimensionale, einstellbare, sichtbare „Camar“ Aufhängung und Befestigungsplatte, an der Wand mit Aufhängehaken mit Schrauben und Dübeln zu befestigen.

Säulenschränke: 3-dimensionale, einstellbare, unsichtbare „Camar“ Aufhängung und Befestigungsplatte, an der Wand mit Aufhängehaken mit Schrauben und Dübeln zu befestigen.

Spiegelschränke: 3-dimensionale, einstellbare, sichtbare „Camar“ Aufhängung und Befestigungsplatte, an der Wand mit Aufhängehaken mit Schrauben und Dübeln zu befestigen.

Spiegelpaneele: zu befestigende unsichtbare, einstellbare Aufhängung, mit Aufhängehaken und Dübeln an der Wand zu befestigen.

2 Jahre gesetzliche Garantie:

Die von Labonorm verkauften Badezimmermöbel werden gründlich getestet, um sicherzustellen, dass sie unsere strengen Normen hinsichtlich Qualität, Stabilität und Robustheit erfüllen.

Daher gewährt Labonorm eine Garantie von 2 Jahren, die am Datum der Lieferung der Produkte an den Endbenutzer/Verbraucher (= Kunde) beginnt.

Die Garantie kann nur gegen Vorlage der Kaufquittung gewährt werden.

Labonorm steht es frei, nach dem Zeitraum von 2 Jahren kostenlos Ersatzteile zu liefern oder Reparaturen durchzuführen, ohne dazu verpflichtet zu sein.

Die Garantie deckt jeden Mangel an Übereinstimmung mit der Übereinkunft (Abweichung):

Eine Abweichung liegt vor, wenn:

- die gelieferten Waren nicht den Beschreibungen von Labonorm entsprechen und/oder von den Waren abweichen, die Labonorm als Modell oder Muster präsentiert hat und auf deren Grundlage Van Marcke seinen Auftrag erteilte;
- die gelieferten Waren nicht für den speziellen gewünschten Gebrauch geeignet sind, wie vom Kunden bei Treffen der Übereinkunft mitgeteilt und wie von Van Marcke an Labonorm übermittelt und von Labonorm akzeptiert;
- die gelieferten Waren nicht für den Zweck geeignet sind, für den Waren dieser Art normalerweise dienen;
- die gelieferten Waren nicht die Qualität und die Leistungen bieten, die für Waren dieser Art normal sind und die der Kunde angesichts der Art der Ware angemessener Weise erwarten kann

Mängel melden:



Solis



Kontrollieren Sie die Lieferung bei Erhalt immer auf sichtbare Mängel oder Abweichungen von der Bestellung. Jede sichtbare Abweichung oder jede sichtbare Mangel müssen sofort nach erfolgter Lieferung schriftlich gemeldet werden. Reklamationen, die sich auf sichtbare Mängel beziehen, die nach der Installation gemeldet werden, werden nicht mehr akzeptiert.

Reklamationen, die sich auf einen Mangel beziehen, der zum Zeitpunkt der Lieferung nicht sichtbar war, müssen von Van Marcke innerhalb von 2 Monaten, nachdem Van Marcke vom Kunden über den Mangel informiert wurde, gemeldet werden, anderenfalls verfallen eventuelle Ansprüche.

Was unternimmt Labonorm zur Beseitigung des Problems:

Nach Erhalt der Reklamation über den Kunden prüft Labonorm die Reklamation und das Produkt und entscheidet, ob das Problem der Garantie unterliegt.

Labonorm hat die Möglichkeit, das Produkt entweder kostenlos zu ersetzen oder das mangelhafte Produkt oder einen Teil davon kostenlos zu reparieren. Der eventuelle Ersatz/die Reparatur im Rahmen der Garantie kann nur von Labonorm oder von einem von Labonorm beauftragten Partner durchgeführt werden. Produkte, die ersetzt werden müssen, werden durch identische oder vergleichbare Produkte oder Teile ersetzt bzw. unter Verwendung identischer oder vergleichbarer Teile repariert. Die Kosten für Arbeitszeiten, sowie Transportkosten fallen ebenfalls unter die Garantie, vorausgesetzt, das Produkt ist ohne zusätzliche Kosten erreichbar. Wenn der Artikel nicht mehr von Labonorm verkauft wird, bietet Labonorm einen geeigneten Ersatz an oder formuliert einen anderen Vorschlag.

Die Garantiedauer wird während des Zeitraums, der für Reparatur oder Ersatz erforderlich ist, ausgesetzt und daher nicht aufgrund eines Garantiefalls verlängert und/oder erneuert. Ab dem Zeitpunkt des Erhalts des reparierten/ersetzten Produkts läuft die ausgesetzte Garantiedauer weiter.

Falls ein kostenloser Ersatz oder eine Reparatur nicht möglich oder unverhältnismäßig ist (im Vergleich zum Wert, den die Ware ohne die Abweichung hätte oder im Vergleich zum Grad der Abweichung), hat Labonorm das Recht, eine geeignete Preissenkung vorzuschlagen.

Die Garantie gilt nicht für:

- Schäden, die durch unsachgemäße Installation und/oder unsachgemäßen Anschluss verursacht werden (u.a. etwa Schäden durch das zu feste Anziehen von Hähnen, Überlauf usw.)
- Schäden durch unsachgemäße/abnorme Verwendung
- Schäden durch Pflege mit ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln, Schäden durch Farbstoffe von Schönheitspflegeprodukten.
- Schäden durch normalen Verschleiß, Einschnitte, Kratzer, Risse oder Schäden durch Stöße oder Unfälle
- Schäden durch Lecks in Zu- und Ablaufleitungen, Quellen von Sockeln, die nicht auf einem wasserdichten Untergrund installiert wurden, Verformung von Waschtischen, bei denen die Fuge zwischen Waschbecken und Waschtisch nicht wasserdicht abgeschlossen ist, sowie alle Schäden, die auf unzureichenden Schutz vor Wasser zurückzuführen sind
- Schäden, die auf das nicht erfolgte oder unzureichende Abdichten aller Verbindungen (zwischen Wand, Möbel, zwischen Waschtisch und Unterschrank usw.) mit nicht säurehaltigem Silikon zurückzuführen sind
- Schäden, die auf Veränderungen des Möbelstücks oder von Teilen davon zurückzuführen sind
- Schäden, die auf Kondensation und unzureichende Lüftung zurückzuführen sind
- beschädigte Ausstellungs- oder Messestücke
- Schäden an Spiegeln und Glasteilen (diese fallen unter die Garantiebedingungen des Spiegelherstellers)
- Schäden durch Verwendung der falschen Lampen
- Schäden durch abnorme Spannung im Stromkreis
- Auf das Möbelstück montierte Waschtische, Hähne und andere Materialien, die nicht von Labonorm produziert/verkauft werden und die am/auf dem Möbelstück befestigt wurden
- Folgeschäden oder zusätzliche Schäden.