

ALGEMENE INFORMATIE

Rompmateriaal:

De romp is opgebouwd uit een 18 mm dikke gemelamineerde spaanderplaat met een densiteit van 680kg/m³. Fabrikant Egger Eurodecor, Unilin naargelang de gekozen kleur.

Binnen- en buitenwanden zijn in kleur, overeenstemmend met de kleur van het front.

De zijwanden van de kasten zijn rondom voorzien van een kantenstrook die tegen de vochtigheid beschermt.

Ze zijn afgewerkt in ABS 0,8mm voor de corpus.

De afstand van rug tot muur voor de kolom- en hangkasten bedraagt 16mm.

Voor de onderkasten bedraagt de afstand van rug tot muur 46mm. De rugpanelen van de onderkasten hebben een dikte van 18mm.

Deur- en ladefronten:

De melamine fronten zijn 18mm dik, afgeboord met een kantenstrook in ABS 1mm.

De deuren zijn voorzien van metalen zelfsluitende klipscharnieren met een openingshoek van 110° en regelbaar in 3 richtingen. Ze sluiten geruisloos op de deuren door een dempend scharnier.

Deur- en ladefronten zijn greeploos uitgevoerd.

Onderkasten:

Onderkasten hebben een uitvoering met 1 of 2 lades, dit voor een kast van 60 cm, 70 cm, 90 cm en 120 cm breed.

Ook is er een uitvoering met 1 deur voor de kast van 60 cm. De deur is omkeerbaar op de corpus.

Voor de uitvoering van 70 cm, 90 cm en 120 cm is de onderkast uitgevoerd met 2 deuren.

Alle onderbouwkasten hebben een hoogte van 50cm (1 lade of deuren) of 64cm (2lades).

De onderkasten zijn voorzien van zichtbare 3-dimensionele "Camar" kastophanging (horizontaal en verticaal regelbaar) en een bevestigingsplaat. Beiden worden aan de muur bevestigd met bijgeleverde haken, bouten en pluggen.

Onderkasten zijn voorzien van een rugwand in 18mm melamineplaat.

Het L vormig alu profiel vormt de keelgreep over de breedte van het meubel tussen de zijwanden.

Kolomkasten:

Kolomkasten zijn uitgerust met een rug in 8mm gemelamineerde spaanderplaat. De kolomkasten met hoogte 160.5cm en breedte 35cm zijn voorzien van 4 verstelbare legplanken en 1 vaste tussenbodem in melamine van 18 mm dikte. De deur van de kolomkast kraagt over de corpus en vormt hiermee de greep van de kast. De kolomkast is omkeerbaar.

De rugpanelen van de kolomkasten zijn in 8mm dikke gemelamineerde spaanderplaat. Zij bevinden zich in een groef.

Spiegelpanelen:

De spiegelpanelen hebben een hoogte van 65cm en een breedte van 60cm, 70cm, 90cm of 120cm.

De spiegels zijn gekleefd op een 25mm dik spaanderplaat, afgeboord met 3mm afkanting in kleur Alu en zijn voorzien van de nodige uitfrezingen voor elektrische aansluitingen. Spiegels hebben een dikte van 3mm.

Spiegelkasten:

De spiegelkasten hebben een hoogte van 65cm en een breedte van 60cm met 1 deur (omkeerbaar), 70cm, 90cm of 120cm, met 2 spiegeldeuren.

De spiegeldeuren zijn opgebouwd uit een gemelamineerde plaat van 18 mm met een spiegel van 3 mm. Onderaan steekt de deur over tot de corpus en vormt de greep van de deur.

De rugpanelen van de spiegelkasten zijn in 8 mm dikke gemelamineerde spaanderplaat.

De afstand van rug tot muur voor de spiegelkasten bedraagt 22mm.

Spiegelkasten zijn voorzien van 2 legplanken in 5 mm glas spaanderplaat per spiegeldeur.

Ophangsystemen:

Onderkasten: 3-dimensioneel regelbare zichtbare “Camar” ophanging en bevestigingsplaat aan de muur te bevestigen met ophanghaken met bouten en pluggen.

Kolomkasten: 3-dimensioneel regelbare onzichtbare “Camar” ophanging en bevestigingsplaat, aan de muur te bevestigen met ophanghaken met bouten en pluggen.

Spiegelkasten: 3-dimensioneel regelbare zichtbare “Camar” ophanging en bevestigingsplaat, aan de muur te bevestigen met ophanghaken met bouten en pluggen.

Spiegelpanelen: te bevestigen onzichtbare regelbare ophanging, aan de muur te bevestigen met ophanghaken en pluggen.

2 jaar wettelijke garantie:

De door Labonorm verkochte badkamermeubels worden zeer grondig getest om zeker te zijn dat ze voldoen aan onze strenge normen op het vlak van kwaliteit, sterkte en duurzaamheid.

Daarom biedt Labonorm een garantie van 2 jaar, die een aanvang neemt op datum van levering van de producten aan de eindgebruiker/consument (= de klant).

De garantie kan enkel ingeroepen worden mits het voorleggen van het aankoopbewijs.

Labonorm is vrij in haar keuze om na de periode van 2 jaar kosteloos vervangstukken aan te leveren of herstellingen uit te voeren, zonder hiertoe verplicht te zijn.

De garantie dekt ieder gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst (niet – conformiteit) :

Er is sprake van een niet – conformiteit indien:

- de geleverde goederen niet overeenkomen met de door Labonorm gegeven beschrijvingen en / of afwijken van de goederen die Labonorm als model of als monster heeft getoond en op basis waarvan Van Marcke zijn bestelling heeft geplaatst;
- de geleverde goederen niet geschikt zijn voor het bijzonder gewenst gebruik, zoals door de klant meegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst en zoals door Van Marcke aan Labonorm meegedeeld en aanvaard door Labonorm;
- de geleverde goederen niet geschikt zijn voor het gebruik waartoe de goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
- de geleverde goederen niet de kwaliteit en de prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de klant redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed

Gebreken melden:

Controleer bij ontvangst steeds op zichtbare gebreken of een niet-conformiteit in vergelijking met de bestelling. Elke zichtbare niet-conformiteit of gebrek dient onmiddellijk na levering schriftelijk gemeld te worden. Klachten die betrekking hebben op zichtbare gebreken die na de installatie worden gemeld, worden niet meer aanvaard.

Klachten die betrekking hebben op een gebrek aan overeenstemming dat niet zichtbaar was op het ogenblik van levering, dienen door Van Marcke op straffe van verval gemeld te worden binnen de 2 maanden na melding van het gebrek door de klant aan Van Marcke.

Wat onderneemt Labonorm om het probleem te verhelpen:

Na ontvangst van de klacht via de klant, zal Labonorm de klacht en het product onderzoeken en beslissen of het probleem gedekt wordt door de garantie.

Labonorm heeft de keuze om over te gaan tot ofwel kosteloze vervanging, dan wel de kosteloze herstelling van het gebrekkige product of een deel daarvan. De eventuele vervanging/herstelling onder garantie kan énkél door Labonorm zelf of een door haar aangeduide partner uitgevoerd. Producten die dienen te worden vervangen, worden vervangen of hersteld met identieke of vergelijkbare producten of onderdelen. De kosten voor werkuren en transportkosten zitten inbegrepen in de garantie, op voorwaarde dat het product bereikbaar is zonder extra kosten. Als het artikel niet langer verkocht wordt door Labonorm, zal Labonorm een geschikte vervanging aanbieden of een ander voorstel formuleren.

De garantietermijn wordt gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging opgeschort en zal dus nooit verlengd en/of vernieuwd worden ten gevolge van een garantiegeval. Vanaf het moment van ontvangst van het herstelde/vervangen product, loopt de opgeschorte termijn verder.

Indien een kosteloze vervanging of herstelling onmogelijk of buiten verhouding is (in vergelijking met de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben of met de ernst van het gebrek aan overeenstemming), heeft Labonorm het recht om een passende prijsvermindering voor te stellen.

De garantie geldt niet voor:

- Schade veroorzaakt door ondeskundige plaatsing en/of aansluiting (zoals o.a. schade veroorzaakt door het te hard aanspannen van kranen, overloop, enz...)
- Schade veroorzaakt door verkeerd/abnormaal gebruik
- Schade veroorzaakt door onderhoud met bijtende of schurende schoonmaakmiddelen, schade door kleurstoffen van schoonheidsproducten.
- Schade veroorzaakt door normale slijtage, insnijdingen, krassen, barsten of schade veroorzaakt door schokken of ongelukken
- Schade veroorzaakt door lekken in toe- en afvoerleidingen, opzwellen van sokkels die niet op een waterdichte ondergrond geplaatst zijn, vervorming aan tabletten waarvan de voeg tussen waskom en tablet niet waterdicht afgesloten is en elke schade te wijten aan onvoldoende bescherming tegen water
- Schade veroorzaakt door het niet of onvoldoende afkitten met niet-zuurhoudende siliconen van alle verbindingen (tussen muur, meubel, tussen wastafel en onderkast,...)
- Schade te wijten aan veranderingen aan het meubel of onderdelen ervan
- Schade te wijten aan condensatie en onvoldoende verluchting
- beschadigde toonzaal- of beursmeubelen
- Schade aan spiegels en onderdelen in glas (deze vallen onder de garantievoorwaarden van de spieglfabrikant)
- Schade door gebruik van verkeerde lampen
- Schade veroorzaakt door abnormale spanning in het elektrisch circuit
- Op de op het meubel gemonteerde wastafels, kranen en andere materialen die niet door Labonorm geproduceerd/verkocht werden en bevestigd werden aan/op het meubel
- Gevolgschade noch bijkomende schade.